




Aylward XYZ- Touch Frame


4830c



AE AYEW



WARD





## Profil de performance

Fonctionnement entièrement automatique avec mouvement

XYZ par moteur au pas, commandé par écran tactile

Mouvements supplémentaires (sweep-fonction) à programmer selon besoin

Vitesse de 50 cadences par minute

Raccordement électrique: 220 V 50/60 Hz 4 A

Alimentation externe en air comprimé 100 PSI/8 bar

Armoire électrique externe

Signal " Remote " pour sous-pression d'alimentation

Changement de formats sans outil

Positions, paramètres de mouvements et air comprimé programmable

Bibliothèque pour 50 programmes

Paramètres assurés par mot de passe

Le distributeur de comprimés - Aylward XYZ Touch Frame - commandé par ordinateur, est compatible avec toutes les lignes existantes de thermoformage. Par sa haute efficacité cet distributeur améliore considérablement les résultats de chaque ligne de production. Même des produits de forme particulière, qui étaient non canalisable avec des systèmes conventionnels, peuvent être placés avec précision dans les alvéoles.

Le maniement facile par écran tactile et la bibliothèque intégrée des programmes permettent un changement des formats rapide et sur.

De plus, les moteurs au pas XYZ intégrés rendent possible des mouvement supplémentaires et par conséquent le remplissage des présentations problématiques.

Les formats sont interchangeable sans aucun outil et conformes aux directives de la FDA.

Avec 3 différents dimensions le Aylward XYZ-Touch Frame couvre toute la gamme de production :

3030i : Format de 300 x 300 mm

4830i : Format de 480 x 300 mm

6030i : Format de 600 x 300 mm

# 4830c

L'alimentation 4830c a été développée


pour des machines travaillant en continu

dans la zone de remplissage.


*même pour les thermoformeuses  
travaillant en continu*

La synchronisation d'alimentation avec la bande formée peut être réalisée soit par roue suiveuse sur la bande, soit par encodeur ou par une solution spéciale selon la spécification du client.

Grâce à la vitesse maximum d'alimentation de 15m/min, notre alimentation 4830c est valable pour toutes les thermoformeuses.



X1248301



**Aylward Europe GmbH**

Schulgasse 1

D- 88499 Riedlingen

Tel ++ 49 (0) 73 71 / 9 65 33 - 0

Fax ++ 49 (0) 73 71 / 9 65 33 - 2

[info@aylward-europe.de](mailto:info@aylward-europe.de)

[www.aylward-europe.de](http://www.aylward-europe.de)

[www.aylward.com](http://www.aylward.com)

**DARRON**  
pharmaceutics

178, route de Cran Gévrier  
74650 CHAVANOD France  
+33 (0)4 50 69 59 91 - [info@darron.fr](mailto:info@darron.fr)  
<http://www.darron.fr>